

3 FUNKTIONS TOUCH – Ø64 mm

Specifikation

Driftstemperatur:	0-50 °C
Opbevaringstemperatur:	-20-60 °C
Vægt:	100 g.
Kabellængde:	2 m.
Funktioner:	Når funktionen er ON, angives dette ved hjælp af en lysdiode.
Strøm lysdiode:	Max. 15 mA
Hul dimension:	54 mm.

Vigtigt

Følg altid instruktionen under montering og tilslutning. Touchen er ikke egnet til medicinsk brug og må ikke udsættes for direkte sollys. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet og specifikationen uden varsel.

Installation

Der bores et nøjagtigt hul i badekarrets kant til touchen, som placeres i den rigtige position. Derefter spændes møtrikken med håndkraft fra badekarrets bagside. Touchen kan også påsættes uden møtrik, såfremt den skal kunne fjernes fra forsiden. I givet fald, påfør lidt silikone for at fastholde den og placer den i den korrekte position.

Tilslutningsdiagram

